

BOTÓN GUÍA PARA INVIDENTES



¿QUÉ ES EL MICROBOTÓN?

Estas señales para ciegos, se colocan a lo largo de una vía o acera, de este modo una persona invidente que camina con su bastón, estará más segura y protegida, ya que evitaremos que invada la carretera y sufra un atropello.

La señalización vial para ciegos e invidentes es una necesidad hoy en día.

Tamaño ideal que no causa ningún inconveniente, se instalan en grupo para que el bastón sienta la vibración de los botones y así poder guiar al invidente.



CARACTERÍSTICAS

- Microbotón, ideal para personas con deficiencia visual.
- Fabricado en **ABS**.
Táctil, bisel-antideslizante.
- Cuerpo resistente al medio ambiente y rayos UV. así como a golpes e impactos.
- Su objetivo principal es el de prevenir, advertir y brindar una guía segura y confiable en el camino a personas invidentes.
- El microbotón mantiene una armonía con el resto del pavimento.
- De gran utilidad en zonas peatonales, cruces, vueltas, áreas públicas o privadas.
- El microbotón no causa ningún tipo de inconveniencia al paso del peatón convencional.
- Con hendiduras para su fácil sujeción e instalación.

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782


www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx




DIMENSIONES



Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

INSTALACIÓN

- La instalación del botón se hace a mano, habitualmente aplicando epóxico.
 - 1-** Prepare la superficie, la cual debe estar seca y limpia; marque la distribución de cada botón (25 cm. centros, a tresbolillo).
 - 2-** Aplique epóxico sobre el reverso del botón, asegurándonos de que quede totalmente cubierta (100 gr. aprox.).
 - 3-** Coloque el botón y ejerza presión, no importa que el pagamento salga, esto ayuda a que no se levanten.
 - 4-** En caso de llevar perno, barrene con una broca de 1/2" a una profundidad de 3", quite el exceso de polvo y vuelva al paso 2.
 - 5-** Deje secar aproximadamente 2 hrs.



NOTA:

PREPARACIÓN DE PEGAMENTO EPÓXICO

Se combinan cantidades iguales de fórmula. "A" + "B".

Se revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez que termine el trabajo, deshágase del resto de epóxico, ya que es de un solo uso.

MEDIDAS BOTÓN:

Diámetro: 3 cm.
Altura: 0.35 cm.

Fabricado en: ABS. | Color de línea:

Absorción de agua (24 h-23°C) (ASTM D570): 0.15 %

Temperatura de ablandamiento (VICAT-kg.) (ASTM D1525) 92-100 °C

Dureza Rockwell (ASTM D785): 100-115 escala m.
Esfuerzo a la tensión (ASTM D638): 35-62 n/mm².

Elongación (ASTM D638): 20-40 %.

Módulo elástico a la flexión (ASTM D790): 2000-2800 n/mm².

Esfuerzo al impacto (IZOD) (ISO180): oct-24 mj/mm².

Resistencia dieléctrica (ASTM D149): 18-22 kv/mm.

Fortaleza a la compresión carga máxima. 5,000 kg/cm².

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx