


LOSETA PODOTÁCTIL PREVENCIÓN



¿QUÉ ES LA LOSETA PODOTÁCTIL?




Pavimento táctil que facilita el desplazamiento de personas con discapacidad visual, incorporado al piso, en dos formas texturizadas en alto relieve para ser reconocidos.

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA como señal de avance seguro.

APLICACIONES

Sugerido principalmente en hileras, contribuyendo a un ambiente más seguro.

Sugerido principalmente en escuelas, cruce peatonal, zona de hospitales y en lugares donde sea necesario guiar al usuario.



CARACTERÍSTICAS

- Su objetivo principal es prevenir, advertir y brindar una guía segura y confiable en el camino a personas invidentes.
- Advierten los principales riesgos que plantea al cruzar una calle, acceder al transporte público, ingresar a centros comerciales, estacionamientos o subir escaleras, rampas, etc.
- 2 texturas que funcionan de forma diferente:
- **Loseta guía:** sirve de dirección y avance.
- **Loseta de Prevención:** Indica alguna advertencia.
- Táctil, bisel-antideslizante, con un espesor de 4 a 6 mm.
- Fabricado en PVC.
- Color amarillo o verde que contrasta con el pavimento existente ya que son elementos sobrepuestos.
- Cuerpo resistente al medio ambiente y rayos UV.
- La loseta no causa ninguno tipo de inconveniencia al paso del peatón convencional.

CONTACTO

☎ 728 282 0691

☎ 722 356 0782


www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx



DIMENSIONES



Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

INSTALACIÓN

- Su instalación es sencilla, adaptable sobre cualquier superficie plana, con un adhesivo único más un catalizador.

Nota: El seguimiento de estos pasos uno a uno, garantizará la correcta instalación de la guía podotáctil y su uso por las personas con discapacidad visual.

Para su instalación es muy sencillo, una vez libre de polvo, solventes y haber verificado el sitio donde se va a colocar la loseta podotáctil.


Se hace una mezcla de adhesivo (1000 ml) + catalizador (100 ml), lista la mezcla, 50 ml son suficientes para cada loseta.

Con ayuda de una brocha de 1/2" se aplica en toda la base de la LOSETA, (haga una prueba de contacto cuando el pegamento ya no muestre pegajosidad a su dedo) es tiempo de colocarla al piso haciendo una ligera presión para que se adhiera y listo.

El tiempo de vida del adhesivo es de max. 24 hrs. de lo contrario pierde sus propiedades y no cumple con la garantía de pegado.



FIN DE LA GUIA DE DIRECCIÓN





CAMBIO DE DIRECCIÓN



GIRO ÁNGULO MAX. 45°

CAMBIOS DE DIRECCIÓN



MEDIDAS:

Total: 30 x 30 cm.

Peso:
.480 kg.

Color loseta:



CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx